

Inschakelventiel MS4N-EM1

Artikelnummer: 541288

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Draaischuif
Bedieningswijze	manueel
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Besturingstype	direct
Ventiel functie	3/2 bistabiel
Drukindicator	G1/4 voorbereid G1/8 voorbereid met druksensor met manometer
Bedrijfsdruk	0 bar...14 bar
Normaal nominaal debiet	1200 l/min...2200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Willekeurig
Stroomrichting	Niet reversibel
Pneumatische aansluiting 3	1/4 NPT
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium