

# Robuuste slang PAN-R-10X1,9-SI

Artikelnummer: 541677

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	10 mm
Debietrelevante buigradius	44 mm
Binnen-Ø	6.2 mm
Min. buigradius	25 mm
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-30 °C...80 °C
Productgewicht volgens lengte	0.0498 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 10 mm
Kleur	Zilver
Shore-hardheid	D 62 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-A