



수직 압력 차단 플레이트 VABF-S4-1-L1D1-C

Part Number: 542885

FESTO

밸브 터미널 VTSA 및 VTSA-F용, 15407-2 표준 포트 패턴, 매니폴드 서브-베이스 및 밸브 사이 마운팅용, 터미널의 공급 압력 차단. 터미널의 압력을 차단하지 않고도 밸브를 분해하는 것이 가능합니다.



자료 시트

특징	값
폭	26 mm
표준에 기반	ISO 15407-2
조립 위치	어디든
작동 압력 MPa	1 MPa
작동 압력	10 bar
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	273 g
수직 적재식 마운팅 방식	매니폴드 블록상 개별 서브베이스
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트