


선형 갠트리 DHSL-2DGPL25S-DGEA18

Part Number(&P): 542995

FESTO

무동 가이드축 포함 로드리스 드라이브 및 전동 외팔보 축의 구성,
softstop 적용으로 매우 다이내믹함, 전기 포지셔닝.
Festo 회전 및 그립퍼 제품군 인터페이스 정의.
마운팅 키트나 안전 조립 및 설치로서 주문.
위의 FAX 요청하기 클릭



자료 시트

특징	값
조립	1축 선형 갠트리 2.0
유효부하	0 ... 4 kg
드라이브 유닛, Z 축	DGEA-18
드라이브 시스템, Z 축	전기적 DGEA 벨트 드라이브
중간 위치, Z 축	어디든
행정거리, Z 축	0 ... 400 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,05 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,05 mm
드라이브 유닛, Y 축	2x DGPL-25-SPC11
드라이브 시스템, Y 축	서보공압 스프링 복귀
중간 위치, Y 축	x2
행정거리, Y 축	0 ... 1,600 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,02 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 1 mm