


선형 갠트리 DHSL-2DGE40ZR-HMP25

Part Number(&P): 543012

FESTO

무동 가이드축 포함 전동 벨트 축 및 모듈형 핸들링 축,
다이나믹한 포지셔닝 및 견고함. Festo 회전 및 그립퍼 제품군
인터페이스 정의. 마운팅 키트 나 완전 조립 및 설치로서 주문.
위의 FAX 요청하기 클릭



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--------------------|-----------------------------|
| 조립 | 1축 선형 갠트리 4.0 |
| 유효부하 | 0 ... 10 kg |
| 드라이브 유닛, Z 축 | HMP-25 |
| 드라이브 시스템, Z 축 | 공압 스프링 복귀 |
| 중간 위치, Z 축 | x1 |
| 행정거리, Z 축 | 0 ... 400 mm |
| 끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축 | ± 0,02 mm |
| 중간 위치에서 반복정밀도, Z 축 | ± 0,02 mm |
| 드라이브 유닛, Y 축 | 2x DGE-40-ZR-KF |
| 드라이브 시스템, Y 축 | 전기적 벨트 드라이브, 볼베어링 가이드 포함 |
| 중간 위치, Y 축 | 어디든 |
| 행정거리, Y 축 | 0 ... 2,000 mm |
| 끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축 | ± 0,1 mm |
| 중간 위치에서 반복정밀도, Y 축 | ± 0,1 mm |