


# Axiaalkit EAMM-A-D40-57A

Artikelnummer: 543154

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                    | Waarde               |
|----------------------------|----------------------|
| Inbouwpositie              | Willekeurig          |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-B2-L       |
| Lagertemperatuur           | -25 °C...60 °C       |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %             |
| Beschermingsklasse         | IP40                 |
| Omgevingstemperatuur       | -10 °C...60 °C       |
| Overdraagbaar draaimoment  | 6.5 Nm               |
| Productgewicht             | 350 g                |
| Interfacecode actuator     | D40A<br>D40B<br>D40C |
| Interfacecode motor In     | 57A                  |
| Materiaal-informatie       | RoHS conform         |