

Kunststofslang PEN-16X2,5-SW

Artikelnummer: 543245

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	16 mm
Debietrelevante buigradius	122 mm
Binnen-Ø	10.8 mm
Min. buigradius	57.5 mm
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij 0 - 50 °C
Goedkeuring	TÜV
Certificaat instantie van afgifte	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	-30 °C...60 °C
Productgewicht volgens lengte	0.1029 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 16 mm
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	PE