

Elektronische module VMPA2-FB-EMS-D2-4

Artikelnummer: 543332

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Diagnose	Condition Monitoring Draadbreuk per ventielspoel Kortsluiting ventielen Onderspanning ventielen
Max. aantal ventielplaatsen	2
Maximaal aantal ventielspoelen	4
Eigen stroomverbruik bij lastspanning	3 mA
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	8 mA
Nominale inschakelstroom per magneetspoel	99 mA tot 24 ms
Nominale stroom bij stroomverlaging	18 mA na 24 ms
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	20 g
Materiaal behuizing	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform