


서비스 유니트 조합

MSB4N-1/4:C3J1D1A1F3-WP

Part Number: 543548

FESTO

수동 On-Off 밸브, 필터 압력조절기, 전기 On-Off 밸브, 공압 Soft-Start 밸브, 표시기 미포함형 압력 스위치를 포함한 분기 모듈 및 벽면 마운팅 플레이트로 구성. 12 bar 최대 출력 압력, 40 µm 필터, 압력 게이지 포함, 잠금 가능 조절기 헤드, 플라스틱 바울 보호망 포함 플라스틱 바울, 수동 배수기, 유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	압력 게이지 포함 필터 압력 조절기 비례 표준 분류 유틸기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
바울 보호망	플라스틱 가드
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	1.5 ... 14 bar
압력 조절 범위	4 ... 12 bar
표준 공칭 유량	750 l/min
특성 코일 자료	24 V DC: 1.5 W
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	유틸 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	2,000 g
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	1/4 NPT
공압 연결구, 포트 2	1/4 NPT
공압 연결구, 포트 3	G1/4 1/4 NPT
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	PC