



Verticale drukafsluitplaat VABF-S3-2-L1D1-C

Artikelnummer: 543601

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	18 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-1
Inbouwpositie	Willekeurig
Pneumatische in de hoogte koppelbare verbinding	Blokkering voor 1
Bedrijfsdruk	-0.9 bar...10 bar
Normaal nominaal debiet	400 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	212 g
Bevestigingstype in de hoogte koppelbare verbinding	op doorverbindingenplaat op individuele aansluitplaat
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium