


Membraan-luchtdroger MS6-LDM1-1/4-P20

Artikelnummer: 543640

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Constructieve opbouw	Membraandroger
Bedrijfsdruk	3 bar...12.5 bar
Normaal nominaal debiet	200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Druk-dauwpuntverlaging	20 K
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
Mediumtemperatuur	2 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	2 °C...50 °C
Productgewicht	1,05 kg
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering