

# Aansluitblok CPE18-PRS-3/8-2

Artikelnummer: 543839

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                               | Waarde                                 |
|---------------------------------------|--|
| Rastermaat                            | 26 mm                                  |
| Inbouwpositie                         | Willekeurig                            |
| Max. aantal ventielplaatsen           | 2                                      |
| Max. aantal drukzones                 | 2                                      |
| Barstdruk                             | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi             |
| Bedrijfsdruk                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK      | 2 - matige corrosiebelasting           |
| LABS-conformiteit                     | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Mediumtemperatuur                     | -5 °C...50 °C                          |
| Omgevingstemperatuur                  | -5 °C...50 °C                          |
| Max. aanhaalmoment ventielbevestiging | 2 Nm                                   |
| Productgewicht                        | 353 g                                  |
| Bevestigingstype aansluitblok         | met doorgangsboring                    |
| Bevestigingstype ventiel              | met inwendige schroefdraad             |
| Pneumatische aansluiting 1            | G3/8                                   |
| Pneumatische aansluiting 3            | G3/8                                   |
| Pneumatische aansluiting 5            | G3/8                                   |
| Materiaal-informatie                  | RoHS conform                           |
| Materiaal aansluitstrip               | Aluminium kneedlegering                |