



근접 센서 SMT-8M-PO-24V-K-7,5-OE

Part Number(&P): 543873

FESTO

전기, 무접점, PNP, N/C 접점, T-슬롯 드라이브용, 위쪽에서 조립,
케이블 포함.



자료 시트

특징	값
인증	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
측정 원리	자석 저항
주변 온도	-20 ... 70 °C
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 닫힘 접점
최대 출력 전류	100 mA
최대 접촉 비율 DC	3 W
회로 단락 보호	펄스
과부하 저항 용량	가능
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	케이블 3-심
콘넥터 배출 방향	측
케이블의 테스트 조건	체인 링크 트렁크: 5백만 싸이클, 곡률 반경 75 mm Festo 표준에 따른 굽힘 강도, 요청시 테스트 조건 제공 프로세서 400MHz
케이블 길이	7.5 m
케이블 특성	구조화된 텍스트
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PU) 오일 저항성
마운팅 형태	잠김 상부에서 슬롯으로 삽입가능
제품 중량	86.8 g
하우징에 대한 재질 정보	PA 고합금 강철, 부식방지
주변 온도	-5 ... 70 °C
보호 등급	IP65 IP68