


근접 센서 SMT-8M

Part Number(&P): 543893

FESTO

자성, 무접점, T-슬롯용.
최소 주문 수량 10 유니트



자료 시트

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

특징	값
인증	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
측정 원리	자석 저항
주변 온도	-20 ... 70 °C
스위치 출력	NPN PNP 무접점 2-선식
스위칭 부품 기능	초기상태 닫힘 접점 초기상태 열림 접점
최대 출력 전류	80 ... 100 mA
회로 단락 보호	펄스
과부하 저항 용량	가능
작동 전압 범위 DC	8 ... 30 V
극성 보호	모든 전기 연결용
connector 배출 방향	축
케이블 길이	0.2 ... 30 m
마운팅 형태	잠김 상부에서 슬롯으로 삽입가능
주변 온도	-5 ... 70 °C
보호 등급	IP65 IP68