


Signaalomvormer SVE4-HS-R-HM8-2P-M8

Artikelnummer: 544216

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
UL-omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Materiaal-informatie	RoHS conform
Signaalbereik	aangepast voor positie sensoren SMH-S1-HG
Omgevingstemperatuur	-20 °C...70 °C
Schakeluitgang	2xPNP
Schakelfunctie	Vrij programmeerbaar
Functie schakelelement	Omschakelbaar
Kortsluitingsbestendigheid	Pulserend
Bestendigheid tegen overbelasting	aanwezig
Bereik voor bedrijfsspanning DC	10 V...30 V
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	4
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	4
Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Productgewicht	19 g
Materiaal behuizing	ABS
Instelmogelijkheden	Teach-In
Beschermingsklasse	IP65
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L