


**케이블 소켓**  
**NECU-M8G4**  
 Part Number: 544392



**자료 시트**

특징	값
허용 가능 케이블 직경	3.5 ... 5 mm
표준에 기반	EN 61984
조립 위치	어디든
연결 주기	500
작동 전압 범위 AC	0 ... 30 V
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
서지 강도	0.8 kV
허용 가능 전류 부하	3 A
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-40 ... 80 °C
보호 등급	IP67
주변 온도	-40 ... 80 °C
최대 플러그 조임 토크	0.3 Nm
제품 중량	9.5 g
종단 단면	0.14 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
전기 연결	플러그 소켓, 일자형 M8x1 4-핀
마운팅 형태	널링 너트 포함
하우징 색상	흑색
잠금 너트에 대한 재질 정보	황동 니켈 도금
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	CuZn, 니켈 도금 PBT
크림프 콘넥터용 재질 정보	황동 금 도금