



수직 압력 공급 플레이트 VABF-S3-1-P1A3-G14

Part Number: 544434

FESTO

밸브 터미널 VDMA-01/02용, 15407-1 표준 포트 패턴,
매니폴드서브-베이스와 밸브 사이 마운팅용.



자료 시트

특징	값
폭	26 mm
표준에 기반	ISO 15407-1
조립 위치	어디든
공압 수직 적재	1용 대체 압력 공급
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
표준 공칭 유량	1,000 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	201 g
수직 적재식 마운팅 방식	매니폴드 블록상 개별 서브베이스
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트