


Vacuümzuigventiel ISV-M4

Artikelnummer: 545996

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M4
Uitwerpimpuls geschiktheid	0.8 MPa 8 bar
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Vereiste zuigvolumestroom bij -0,5 bar	1 l/min
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1.5 g
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Pneumatische aansluiting 1	M4
Pneumatische aansluiting 2	M4
Materiaal filter	Sinterbrons
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering