



# Magneetventiel MFH-5/3G-D4

Artikelnummer: 546036

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	5/3 gesloten
Bedieningswijze	Elektrisch
Bouwbreedte	76 mm
Normaal nominaal debiet	4800 l/min
Pneumatische werkaansluiting	Aansluitplaat grootte 4 volgens ISO 5599-1 G3/4
Bedrijfsspanning	Via magneetspoel, afzonderlijk te bestellen
Bedrijfsdruk	3 bar...16 bar
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Terugstelwijze	mechanische veer
Beschermingsklasse	IP65
Nominale doorlaat	18 mm
Rastermaat	82 mm
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	ISO 5599-1
Handbediening	Met toebehoren vergrendelend
Besturingstype	Voorgestuurd
Stuurluchttoevoer	intern
Stroomrichting	Niet reversibel
Schakeltijd uit	290 ms
Schakeltijd aan	85 ms
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...50 °C
Productgewicht	2600 g
Elektrische aansluiting	Via F-spoel, afzonderlijk te bestellen
Bevestigingstype	met doorgangsboring

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Aansluiting stuur­luch­taf­voer 82	Niet gekanaliseerd
Aansluiting stuur­luch­taf­voer 84	niet gekanaliseerd
Pneumatische aansluiting 1	Aansluit­plaat grootte 4 vol­gens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 2	Aansluit­plaat grootte 4 vol­gens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 3	Aansluit­plaat grootte 4 vol­gens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 4	Aansluit­plaat grootte 4 vol­gens ISO 5599-1
Pneumatische aansluiting 5	Aansluit­plaat grootte 4 vol­gens ISO 5599-1
Ma­te­riaal afdich­tingen	NBR
Ma­te­riaal be­huizing	Alu­mi­nium