



# 솔레노이드 밸브 MFH-5/3E-D4

Part Number: 546037

FESTO



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 배기
액추에이터 형태	전기적
폭	76 mm
표준 공칭 유량	4,800 l/min
작동 압력	3 ... 16 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	18 mm
격자 치수	82 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
표준에 따름	ISO 5599-1
수동 작동	엑세서리 포함, 멈춤쇠
파일럿 형태	파일럿
파일럿 공압 공급	내부
유량 방향	전환 불가
Off 스위칭 시간	290 ms
On 스위칭 시간	85 ms
작동 매체	필터 처리 압축 공기, 필터 등급 40 µm, 윤활 또는 비윤활
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	2,500 g
전기 연결	F 코일을 통해, 반드시 별도 주문
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 배기 포트 82	비-덕트
파일럿 배기 포트 84	비-덕트
공압 연결구, 포트 1	ISO 5599-1에 따른 연결 플레이트 사이즈 4
공압 연결구, 포트 2	ISO 5599-1에 따른 연결 플레이트 사이즈 4
공압 연결구, 포트 3	ISO 5599-1에 따른 연결 플레이트 사이즈 4
공압 연결구, 포트 4	ISO 5599-1에 따른 연결 플레이트 사이즈 4
공압 연결구, 포트 5	ISO 5599-1에 따른 연결 플레이트 사이즈 4
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄