



솔레노이드 밸브 MOFHB-3-3/4

Part Number: 546045
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---------------|------------------|
| 밸브 기능 | 3/2 열림, 단동 솔레노이드 |
| 액츄에이터 형태 | 전기적 |
| 표준 공칭 유량 | 5,170 l/min |
| 작동 압력 | 1 ... 8 bar |
| 디자인 구조 | 포켓 시트 |
| Reset 형태 | 기계 스프링 |
| 보호 등급 | IP65 |
| 공칭 사이즈 | 17 mm |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 수동 작동 | 멈춤쇠 |
| Off 스위칭 시간 | 100 ms |
| On 스위칭 시간 | 70 ms |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 주변 온도 | -5 ... 40 °C |
| 제품 중량 | 830 g |
| 파일럿 배기 포트 84 | M5 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G3/4 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G3/4 |
| 공압 연결구, 포트 3 | G3/4 |
| 씰에 대한 재질 정보 | NBR |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 알루미늄 아노다이징 |