



솔레노이드 밸브 MOFHB-3-1/4

Part Number: 546053
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 열림, 단동 솔레노이드
액츄에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	600 l/min
작동 압력	2 ... 8 bar
디자인 구조	포펫 시트
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	7 mm
조립 위치	어디든
수동 작동	멈춤쇠
Off 스위칭 시간	21 ms
On 스위칭 시간	18 ms
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-5 ... 40 °C
제품 중량	565 g
파일럿 배기 포트 84	M5
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 아노다이징