



솔레노이드 밸브 MFHB-3-3/4

Part Number: 546062
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2018년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
폭	39 mm
표준 공칭 유량	5,340 l/min
작동 압력	1 ... 8 bar
디자인 구조	포켓 시트
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	17 mm
조립 위치	어디든
수동 작동	멈춤쇠
파일럿 형태	파일럿
Off 스위칭 시간	60 ms
On 스위칭 시간	90 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-5 ... 40 °C
제품 중량	930 g
전기 연결	F 코일을 통해, 반드시 별도 주문
마운팅 형태	옵션 PR 매니폴드 상 관통 홀 포함
파일럿 공압 포트 12	G1/4
공압 연결구, 포트 1	G3/4
공압 연결구, 포트 2	G3/4
공압 연결구, 포트 3	G3/4
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 아노다이징