



# 솔레노이드 밸브 MFHB-2-1/4-B

Part Number: 546064

FESTO



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	2/2 닫힘, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	전기적
표준 공칭 유량	600 l/min
작동 압력	2 ... 8 bar
디자인 구조	포펫 시트
Reset 형태	기계 스프링
보호 등급	IP65
공칭 사이즈	7 mm
조립 위치	어디든
수동 작동	멈춤식
Off 스위칭 시간	23 ms
On 스위칭 시간	12 ms
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-5 ... 40 °C
제품 중량	575 g
파일럿 배기 포트 84	M5
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 아노다이징