


조절기 플레이트 VABF-S2-1-R3C2-C-6

제품 번호: 546085

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|--|
| 설치 폭 | 42 mm |
| 표준 기반 | ISO 5599-2 |
| 설치 위치 | 입의 방향 |
| 공압 수직 적재 | 4의 압력 조절기 |
| 컨트롤러 기능 | 출구 압력, 일정 이차 배기 있음 |
| 압력계 선택 | 가능 |
| 압력 조절 범위 | 0.1 MPa...0.6 MPa 1 bar...6 bar 14.5 psi...87 psi |
| 입력 압력 1 | 0.5 bar...10 bar 0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함) |
| 내식성 등급 CRC | 0 - 부식 스트레스 없음 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 보호 등급 | IP65 NEMA 4 |
| 주변 온도 | -5 °C...50 °C |
| 제품 무게 | 640 g |
| 수직 적재 고정 방식 | 매니폴드 서브 베이스에 개별 서브 베이스 위에 |
| 압력계 연결부 | 고정 클램프 포함 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 조작부 소재 | PA |
| 컨트롤러 하우징 소재 | 알루미늄 다이 캐스트 |