

Instelwaarde MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Artikelnummer: 546224

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Indicatie actieve gewenste waarde	LED geel
Aanduiding " "klaar voor gebruik" "	LED groen
Bereik voor bedrijfsspanning DC	20 V...30 V
Ingangsweerstand externe ingang gewenste waarde	typ. 100 kohm
Ingangsweerstand ingang gewenste waarde	3 kOhm
instelbare uitgangsspanning	0 V...10 V
Vermogensopname bij 24 VDC	1.5 W
Max. uitgangsstroom	27 mA
Restriempeel	10 %
Spanning externe ingang gewenste waarde	0 V...10 V
Voedingsspanning instelling gewenste waarde	10 V...10.6 V
Voedingsstroom instelling gewenste waarde	6 mA...6.36 mA
Potentiometer externe ingang gewenste waarde	2.5 kOhm...10 kOhm
Goedkeuring	C-Tick
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	80 g
Aansluitdoorsnede	2.5 mm ²
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Bevestigingstype	Met DIN-rail