

Basisventiel LF-D-MIDI-U

Artikelnummer: 546422

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Midi
Serie	D
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	1,46 fl oz
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	0 psi...240 psi
Normaal nominaal debiet	94,5 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	14 °F...140 °F
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	14 °F...140 °F
Omgevingstemperatuur	14 °F...140 °F
Productgewicht	19691 oz
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met hoekbeugel
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC