

기본 밸브 LOE-D-MIDI-U



Part Number: 546427

Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

나사산 연결 플레이트 미포함 FRB 나사산 핀 포함, 금속 바울 보호망 포함.

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	MIDI
시리즈	D
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	비례 표준 분류 윤활기
최대 오일 용량	3.72 oz(l)
바울 보호망	금속 바울 보호망
작동 압력	0 ... 240 Psi
윤활기 기능을 위한 최소 유량	0.28 cfm
표준 공칭 유량	192.5 cfm
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	14 ... 140 °F
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:-] 가스 주입
매체 온도	14 ... 140 °F
주변 온도	14 ... 140 °F
제품 중량	22.05 oz
마운팅 형태	액세서리 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
보울 소재	PC