


Basisventiel LOE-D-MINI-U

Artikelnummer: 546431

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Mini
Serie	D
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele standaard olieverniveelaar
Max. olievolume	1,53 fl oz
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	0 psi...240 psi
Normaal nominaal debiet	45,5 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	14 °F...140 °F
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	14 °F...140 °F
Omgevingstemperatuur	14 °F...140 °F
Productgewicht	7595 oz
Bevestigingstype	Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform