

Basisventiel LF-D-MAXI-A-U

Artikelnummer: 546435

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Volautomatisch
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	2,72 fl oz
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Bedrijfsdruk	28 psi...180 psi
Normaal nominaal debiet	175 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	14 °F...140 °F
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	41 °F...140 °F
Omgevingstemperatuur	41 °F...140 °F
Productgewicht	37694 oz
Bevestigingstype	Leidinginbouw Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal schaal	PC