


Basisventiel LFMB-D-MIDI-U

Artikelnummer: 546444

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	D
Bouwgrootte	Midi
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Bedrijfsdruk	13,8 psi...240 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inerte gassen
Filterrendement	99,99 %
Max. hoeveelheid condensaat	1,46 fl oz
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	33,8 °F...140 °F
Omgevingstemperatuur	14 °F...140 °F
Lagertemperatuur	14 °F...140 °F
Restoliegehalte	1,35E-05 oz/yd ³
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	PC
Materiaal-informatie	RoHS conform
Productgewicht	18284 oz