


Basisventiel LR-D-7-MAXI

Artikelnummer: 546465

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	voorgestuurd zuigerregelventiel
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting
Drukindicator	G1/4 voorbereid
Bedrijfsdruk	0 psi...240 psi
Drukregelbereik	6,9 psi...105 psi
Max. drukhysterese	6 psi
Normaal nominaal debiet	374 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	14 °F...140 °F
Omgevingstemperatuur	14 °F...140 °F
Productgewicht	30943 oz
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw Leidinginbouw Met toebehoren
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten zink