

# Adapter AD-G3/4-3/4NPT-I

Artikelnummer: 546550

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	18.3 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	60 Nm
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2	32 Nm
Nominaal aanhaalmoment	45 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	195.64 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G3/4
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad 3/4 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	PVC
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal