

Gaffelkop SG-UNF10-32-B

Artikelnummer: 546552

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	UNF10-32
Gebaseerd op norm	DIN 71752 ISO 8140
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	283 oz
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bout	Staal Verzinkt
Materiaal gaffel	Staal verzinkt
Materiaal moer	Staal Verzinkt