

Uitgangsmodule CP-A08-M12-EL-Z

Artikelnummer: 546924

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	Naar keuze: met doorgangsboring Met DIN-rail
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMC
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal deksel	PA-versterkt
Led-indicaties	3 Modulediagnose 8 kanaaldiagnose 8 kanaalstatus
Maximaal aantal uitgangen	8
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Bedrijfsspanningsbereik DC lastspanning	24 V
Aanwijzing voor de lastspanning	Via lastspanningsaansluiting (24VDC)
Restriemel lastspanning	4 V _{ss}
Karakteristiek uitgangen	IEC1131-T2
Schakellogische uitgangen	PNP (plus schakelend)
Max. totaalstroom per module	4 A
Potentiaalscheiding kanaal - kanaal	nee
Beveiliging (kortsluiting)	Interne elektronische zekering per groep