

Vacuümgeneratorpatroon VN-07-L

Artikelnummer: 547696

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat Lavalmondstuk	0.7 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Ejectorkarakteristiek	Standaard hoog zuigvolume
Bedrijfsdruk	1 bar...8 bar
Nominale bedrijfsdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	30.9 l/min
Beluchtingstijd bij nominale bedrijfsdruk	0.82 s
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	1.65 g
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal straalbuis	POM
Materiaal straalpijp	Aluminium kneedlegering