

# Vacuümgeneratorpatroon VN-10-H

Artikelnummer: 547697

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat Lavalmondstuk	0.95 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Ejectorkarakteristiek	Standaard Hoge onderdruk
Bedrijfsdruk	1 bar...8 bar
Bedrijfsdruk voor max. vacuüm	3.5 bar
Max. vacuüm	93 %
Nominale bedrijfsdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	21.8 l/min
Beluchtingstijd bij nominale bedrijfsdruk	1.02 s
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	1.65 g
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal straalbuis	POM
Materiaal straalpijp	Aluminium kneedlegering