



Snelontluchtingsventiel VBQF-D-G14-E

Artikelnummer: 548003

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Snelontluchting
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet ontluchting 6 -> 5 bar	1500 l/min
Ontluchting normaal debiet 6->0 bar	2500 l/min
Normaal nominaal debiet beluchting 6->5 bar	960 l/min
Bedrijfsdruk	0.5 bar...10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium Persgegoten zink
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nominale doorlaat	7 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Cleanroomklasse	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Mediumtemperatuur	-20 °C...80 °C
Productgewicht	253 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR