

Manometer PAGN-40-16-P10

Artikelnummer: 548010

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Weergavebereik | 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi |
| Conform norm | EN 837-1 |
| Nominale grootte manometer | 40 |
| Explosiebescherming | Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Constructieve opbouw | Buisveer-manometer |
| Bevestigingstype | Leidinginbouw |
| Bedrijfsmedium | Inerte gassen Neutrale vloeistoffen |
| Bedrijfsdruk | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi |
| Factor wisselbelasting | 0.66 |
| Meetnauwkeurigheid klasse | 2,5 |
| Beschermingsklasse | IP43 NEMA 4 |
| Mediumtemperatuur | -20 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...60 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Aansluitingspositie | Achterzijde centrisch |
| Pneumatische aansluiting | Cartridge 10 mm |
| met medium in contact gekomen materialen | Messing |
| Materiaal inschroeftap | Messing |
| Materiaal behuizing | ABS |

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Materiaal scherm | PS |
| Kleur behuizing | zwart |
| Productgewicht | 50 g |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geen acetyleen Geen zuurstof |
| Schaal | Dubbele schaal bar (buiten) psi (binnen) |