


Schokdemper DYSC-8-8-Y1F

Artikelnummer: 548013

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	8
Slag	8 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	8 mm
Max. aanslagkracht	500 N
Max. energie-opname per slag	3 J
Max. energieverbruik per uur	18000 J
Max. restenergie	0.02 J
Retourkracht	2.5 N
Min. invoerkracht	18 N
Productgewicht	36 g
Massabereik	15 kg
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal