



# 충격 완충기 DYSW-7-10-Y1F

Part Number: 548072

FESTO

자체 조절, 혁신된 특성 곡선.



## 자료 시트

| 특징               | 값               |
|------------------|-----------------|
| 사이즈              | 7               |
| 행정거리             | 10 mm           |
| 쿠션               | 자체-조절<br>소프트 특성 |
| 조립 위치            | 어디든             |
| 위치 감지            | 없음              |
| 최대 충격 속도         | 3 m/s           |
| 짧은 Reset 시간      | 0.2 s           |
| 긴 Reset 시간       | 1 s             |
| 작동 모드            | 단동<br>푸쉬 동작     |
| 부식 방지 등급 KBK     | 2 - 부식 용력 수준 보통 |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L  |
| 주변 온도            | -10 ... 80 °C   |
| 쿠션 길이            | 10 mm           |
| 최대 정지력           | 300 N           |
| 행정거리 당 최대 에너지 소모 | 2.5 J           |
| 시간 당 최대 에너지 소모   | 15,000 J        |
| 최대 잉여 에너지        | 0.01 J          |
| Reset 력          | 1.2 N           |
| 제품 중량            | 21 g            |
| 마운팅 형태           | 잠금 너트 포함        |
| 재질 사항            | RoHS 에 승인       |
| 씰 소재             | NBR             |
| 하우징 소재           | 고합금 강철          |
| 피스톤 로드 소재        | 고합금 강철          |