



# Indexeertafel DHTG-220-6-A

Artikelnummer: 548094

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	220
Paralleliteit schotel	0.04 mm
Vlakloop schotel	0.02 mm
Draaischotel	0.02 mm
Herhaalnauwkeurigheid van de zwenkhoek	0.03 deg
Demping	Schokdemper, harde karakteristiek, afstelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Tandkranskoppeling Tandheugel/rondsel Gedwongen geleid bewegingsverloop
Positiedetectie	Voor inductieve sensoren
Deling	6
Bedrijfsdruk	4 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geluidsdrumniveau	70 dB(A)
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Max. axiaalkracht statisch	5000 N
Max. kantelmoment statisch	500 Nm
Max. radiaalkracht statisch	8000 N
Max. tangentiaalmoment statisch	500 Nm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	58.9 Nm
Productgewicht	24000 g
Bevestigingstype	Met doorgangsboring en centreerhuls
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad G1/8
Materiaal schotel	Gegalvaniseerd staal

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aanslagen	Gegalvaniseerd staal
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering