


블랭킹 플레이트 CPX-M-AK-C

Part Number: 548753

FESTO

모듈형 전기 터미널 CPX용.



자료 시트

특징	값
폭	30 mm
높이	58 mm
길이	22 mm
인증	UL94 V0
제품 중량	54 g
보호 등급	IP65 IP67 조립된 조건 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
하우징 소재	아연 다이캐스트 니켈 도금
씰 소재	NBR
상대 공기 습도	5 - 90 % 비-응결