

케이블 SBOA-K20CP-SUP

Part Number: 548824

FESTO

SBOI-Q-... 및 SBOC-Q-... 콤팩트 비전 시스템용



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	슬리브 너트 포함
조립 위치	어디든
전기 연결	일자형 플러그 / 일자형 소켓 / 일자형 소켓
작동 전압 범위 DC	<= 60 V
케이블 길이	2 m
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
케이블 직경	5.5 mm
케이블 구조	2x0,24+2x0,34+0,49
보호 등급	IP65 IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 ... 80 °C
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 80 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
케이블 피복 소재	PUR
케이블 피복 색상	회색 광
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트 황동 PUR 니켈 도금
전기 접점 소재	청동 / 황동 금 도금