

# Eindpositieregelaar CPX-CMPX-C-1-H1

Artikelnummer: 548931

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Afmetingen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnose	Modulegeoriënteerde diagnose Via lokale 7-segment-weergave
Max. aantal modules	10
Indicator	7-segmentdisplay
Bedieningselementen	3 toetsen
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Lastspanningsbereik DC	20 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale lastspanning DC	24 V
Stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	80 mA
Toegelaten belastingsstroom	2,5 A
Continue schokvastheid conform DIN/IEC 68 deel 2-29	Gekeurd conform scherptheegraad 2
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 % Niet condenserend
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Trillingbestendigheid conform DIN/IEC 68 deel 2-6	Gekeurd conform scherptheegraad 2
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	140 g
Assen per reeks	1
Aantal asreeksen	1
Elektrische aansluiting controle-interface	Contactdoos M9 5-polig
Kabellengte	30 m
Control-interface	digitaal CAN-bus met Festo-protocol Afsluitweerstand geïntegreerd
Materiaal behuizing	PA-versterkt