

Elektrische verbinding VABE-S6-1LF-C-A8-E

Artikelnummer: 549043

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Veldbusinterface	Contactdoos, M12x1, 4-polig Stekker, M12x1, 4-polig
Maximaal aantal ventielspoelen	8
Aantal slaves per apparaat	2
Maximaal aantal uitgangen	8
Maximaal aantal ingangen	8
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegestane spanningschommelingen	+/- 10 %
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn Conform EU-laagspanningsrichtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	850 g
Elektrische aansturing	Veldbus
Elektrische aansluiting	Via CPX
Adresseerbereik	1 ... 31 (0) Instelling door AS-interfaces-adresseerapparaat
Galvanische scheiding veldbusinterface	Optokoppeling
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR PUR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium PA