

Deksel VAEM-S6-C-S10-R5

Artikelnummer: 549049

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. aantal ventielplaatsen	10 bij bistabiele ventielen 20 bij monostabiele ventielen
Max. totaalstroom	10 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegestane spanningschommelingen	+/- 10 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	230 g
Aantal elektrische aansluitingen	10
Elektrische aansluiting	5-polig M12 Stekkers
Materiaal behuizing	PA