



일방향 유량 조절 밸브 VFOV-LE-G18-Q8

Part Number(&P): 549157

FESTO



자료 시트

| 특징 | 값 |
|------------------------------|---------------------|
| 밸브 기능 | 배기 공기용 일방향 유량 조절 밸브 |
| 공압 연결구, 포트 1 | QS-8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/8 |
| 액추에이터 형태 | 수동 |
| 조절 부품 | 소켓 M12x1/4-핀 |
| 마운팅 형태 | 나사산 |
| 정방향 표준 공칭 유량 | 0 ... 325 l/min |
| 조절 방향 표준 공칭 유량 | 170 ... 330 l/min |
| 작동 압력 | 0.2 ... 10 bar |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 작동 매체 | 건조, 윤활 또는 비윤활 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 유량 제어 방향에서 표준 유량: 6 -> 0 bar | 0 ... 510 l/min |
| 차단 방향에서 표준 유량: 0 -> 6 bar | 320 ... 600 l/min |
| 보관 온도 | -10 ... 40 °C |
| 매체 온도 | -10 ... 60 °C |
| 최대 죄임 토크 | 3 Nm |
| 제품 중량 | 12 g |
| 재질 사항 | 동성분 및 PTFE 제거형 |
| 씰에 대한 재질 정보 | NBR |
| 재질 정보, 회전 손잡이 | PA-강화 |
| 재질 정보, 중공 볼트 | 전조 알루미늄 합금 아노다이징 |
| 해제 링 재질 자료 | POM |
| 회전 조인트 재질 자료 | PA-강화 |