


# Tandwielkast EMGA-40-P-G3-SST-42

Artikelnummer: 549428

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Flensgrootte tandwielkast	40 mm
Flensgrootte motor	42 mm
Verdraaispeling	0.25 deg
Type tandwielkast	Planetaire tandwielkast
Tandwieloverbrenging	3:1
Max. aandrijftoerental	18000 1/min
Bedrijfstemperatuur tandwielkast	-25 °C...90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Continu draaimoment	11 Nm
Massatraagheidsmoment van de overbrenging	0.031 kgcm <sup>2</sup>
Max. uitgangskoppel	17.6 Nm
Max. rendement	98 %
Verdraaiingstijfheid	1 Nm/arcmin
Productgewicht	350 g
Mechanische aansluiting uitgaande zijde reductiekast	40G
Mechanische aansluiting ingaande zijde reductiekast	42A
Materiaal-informatie	RoHS conform