


솔레노이드 코일 MD-2-230VAC-PA

Part Number: 549905

FESTO

AC 전압용, 플러그 소켓 없음.



자료 시트

특징	값
액추에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
정격 사용 시간	100 %
전력 계수 $\cos \{ \phi \}$	0.7
특성 코일 자료	230V AC: 50/60Hz, 픽업 전력 14.5VA, 홀딩 전력 10.5VA
허용 가능 주기 파동	+/- 10 %
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 50 °C
피팅에 대한 최대 죄임 토크	0.5 Nm
제품 중량	110 g
전기 연결	DIN EN 175301-803에 따름
마운팅 형태	널링 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
솔레노이드 코일 소재	Duroplast 구리 강철
와인딩 소재	구리